

Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat, Type: RAC182



Bestelgegevens

Bestelnummer	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Artikelklasse	72E

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 6 – 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment. Krachtig en betrouwbaar blindklinkapparaat. Snel en zeker verwerken van de blindklinknagels dankzij het krachtige grijpbekesysteem (glijdt niet over de stift). Variabel instelbare afzuiging voor de afvoer van de afgescheurde stift in het opvangcompartiment.

Levering:

Inclusief mondstukken (geschikt voor staal, edelstaal, aluminium, koper): 2,4; 2,4-3,4 en 4,8 mm. Mondstuk (geschikt voor aluminium): 6 mm. 1 Fles hydraulische olie 50 ml.

Technische beschrijving

Gewicht	1,7 kg
Voor blindklinknagels aluminium tot	6 mm
Slangaansluiting	8 mm
Slag	20,5 mm
Kracht bij 6 bar	10500 N
Maximale stift-Ø	3,5 mm

Luchtverbruik per klinknagel	5,1 l
Voor blindklinknagels van alle materialen tot	4,8 mm
Bedrijfsdruk	6 - 7 bar
Producttype	Blindklinkapparaat