

**Accucompressor, Type: M18FAC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

M18 FUEL™ accucompressor. Met een luchtdruk van 2,8 bar en een effectieve leveringshoeveelheid van 48 l/m kunnen gangbare nagelpistolen en tackers worden gebruikt. Geluidsdruk niveau slechts 68 db(A) voor aangename werkomstandigheden.

Levering:

Variant zonder accu's en zonder lader.

Opmerking:

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.
Zie voor bijbehorende accustarterset nr. 073833 gr. M18HNRG12.

Technische beschrijving

Gewicht	14,4 kg
Wattage	0,4 kW
Maximale druk (lucht)	9,31 bar
Maximale aanzuigcapaciteit	126 l/min
Fabrikantnummer	M18FAC

Geluidsproductie	68 dB(A)
Breedte	500 mm
Maximale vulcapaciteit	74 l/min
Lengte	500 mm
Hoogte	500 mm
Volume drukketel	7,6 l
Accuspanning	18 V
Producttype	Compressor

Accessoires

AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12