


**Garant**
**VHM-groeffrees, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	208025 22,5X4
GTIN	4045197199119
Artikelklasse	11X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten.

**Opmerking:**

Voor het frezen van groeven t.b.v. schijfspieën volgens DIN6888 of voor het frezen van kleine sleuven.

Volle groef:  $f_z$  voor  $a_p = 0,25 \times D$ .

Type: N

Aantal tanden Z: 10

Aantal tanden Z: 10

Voor schijfspieën DIN 6888: 4,0×9,0 mm

Vrijloop-Ø  $D_1$ : 6 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 10 mm

Voeding  $f_z$  voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,038 mm

**Technische beschrijving**

Voor schijfspieën DIN 6888	4,0×9,0 mm
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,038 mm
Snijkant-Ø $D_c$	22,5 mm
Aantal tanden Z	10

Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	63 mm
Type	N
Snijlengte L <sub>c</sub>	4 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Freesprofiel	kruisvertand
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees