

Garant
VHM-hoekfrees vorm C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208037 25
GTIN	4045197269980
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

 Hoektolerantie $\pm 8'$.

Opmerking:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.

 Tot aan volle verspaning f_z met 50% reduceren.

Inwendige koeling: nee

Aantal tanden Z: 8

Aantal tanden Z: 8

 Vrijloop-Ø D_1 : 9 mm

Totale lengte L: 67 mm

 Schacht-Ø D_s : 12 mm

 Snijlengte L_c : 10 mm

 Voeding f_z in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	8
Vrijloop-Ø D_1	9 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Voeding f_z in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	67 mm

Snijlengte L _c	10 mm
Vorm	C
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerantie nominale Ø	js16
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	60 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees