

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Totale lengte L	100 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Schacht-Ø D _s	8 mm
Plaatafmeting	6 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
ISO-code houder	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang