

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	A10K SCLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Koplengte L_1	20 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang