

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	11 mm
Plaatafmeting	6 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A12L SCLCR/L06
Totale lengte L	140 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Serie	GARANT Master
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Koplengte L ₁	24,3 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang