

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SCLCR/L12
Koplengte L ₁	43 mm
Totale lengte L	200 mm
Serie	GARANT Master
Plaatafmeting	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Middenverplaatsing L ₃	13,5 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang