

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	31 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	18 mm
Serie	GARANT Master
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L ₂	15 mm
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang