

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Schacht-Ø D _s	20 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	A20R SCLCR/L09
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Plaatafmeting	9 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang