

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	10 mm
ISO-code houder	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Middenverplaatsing L_3	5 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Spanhoogte L_2	7 mm
Koplengte L_1	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang