

**Accu-haakse slijper GWS, Type: 18V-7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige 18 V haakse slijper met accu, in compacte uitvoering.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Technische beschrijving

Zachte aanloop	nee
Maximale vibratie volgens EN	7 m/s ²
Dodemensschakeling	nee
Fabrikantnummer	GWS 18V-7
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accutype	Lithium-ion
Maximale schijf-Ø	125 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V

Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Kickbackstop	nee
Gewicht	2,3 kg
Overbelastingsbeveiliging	ja
Energievoorziening	Accuvoeding
Herstartblokkering	ja
Producttype	Haakse slijper