

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6 mm
Plaatafmeting	6 mm
Serie	GARANT Master
Koplengte L_1	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
ISO-code houder	A10K SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang