

**Garant**
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /  
 plaatafmeting: 16/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Totale lengte L	180 mm
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Koplengte $L_1$	31 mm
Plaatafmeting	9 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang