

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	200 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
ISO-code houder	A20R SCLCR/L09
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Schacht-Ø D_s	20 mm
Koplengte L_1	36 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L_2	18 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang