

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 8
Schacht-Ø D _s	25 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Koplengte L ₁	43 mm
ISO-code houder	A25R SCLCR/L09
Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27 mm
Serie	GARANT Master
Middenverplaatsing L ₃	13,5 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang