

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
Minimale voorboor-Ø D_{min}	27 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Koplengte L_1	43 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Middenverplaatsing L_3	13,5 mm
ISO-code houder	A25R SCLCR/L12
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang