

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Plaatafmeting	7 mm
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	10 mm
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L07
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang