

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Koplengte L ₁	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	125 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang