

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schacht-Ø D _s	12 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
Totale lengte L	140 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	25 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15 mm
ISO-code houder	A12L SDUCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Serie	GARANT Master
Spanhoogte L ₂	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang