

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Serie	GARANT Master
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
ISO-code houder	A25R SDUCR/L11
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	23 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang