

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260337 16/07 |
| GTIN | 4062406576844 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Schacht-Ø D_s | 16 mm |
| Spanhoogte L_2 | 15 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 10 mm |
| ISO-code houder | A16Q SDUCR/L07 |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 19 mm |
| Koplengte L_1 | 28 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. |
| Plaatafmeting | 7 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang