

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Koplengte L_1	25 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A12L SDUCR/L07
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	140 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang