

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
Serie	GARANT Master
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	23 mm
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L11
Middenverplaatsing L_3	14 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L_1	28 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang