

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	7 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte L_1	20 mm
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Spanhoogte L_2	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang