

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
Koplengte L ₁	36 mm
ISO-code houder	A20R SDUCR/L11
Spanhoogte L ₂	18 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schacht-Ø D _s	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang