

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Serie	GARANT Master
Koplengte L ₁	40 mm
ISO-code houder	A25R SDUCR/L11
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	31 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang