

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260337 16/11 |
| GTIN | 4062406576851 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Serie | GARANT Master |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 8 |
| Koplengte L ₁ | 28 mm |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| ISO-code houder | A16Q SDUCR/L11 |
| Middenverplaatsing L ₃ | 14 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Minimale voorboor-Ø D _{min} | 23 mm |
| Spanhoogte L ₂ | 15 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang