

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	25 mm
Middenverplaatsing L_3	8 mm
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

