

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A25R SDQCR/L11
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	31 mm
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 8 DC.. 11T3..
Totale lengte L	200 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Spanhoogte $L_2$	23 mm
Middenverplaatsing $L_3$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

