

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19 mm
Totale lengte L	180 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L_1	28 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L07
Spanhoogte L_2	15 mm
Middenverplaatsing L_3	10 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

