

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Spanhoogte L <sub>2</sub>	18 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	13 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
ISO-code houder	A20R SDQCR/L11
Serie	GARANT Master
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L <sub>1</sub>	36 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

