

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	25 mm
Totale lengte L	140 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Serie	GARANT Master
Schacht-Ø D _s	12 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

