

**Garant**
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /  
 plaatafmeting: 10/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10K SDQCR/L07
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Koplengte $L_1$	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

