

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Serie	GARANT Master
Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	14 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Totale lengte L	180 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

