

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Middenverplaatsing L_3	14 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L11
Totale lengte L	180 mm
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø D_{min}	23 mm
Koplengte L_1	28 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

