

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A20R SDQCR/L11
Koplengte L ₁	36 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Serie	GARANT Master
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

