

**Garant**
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
 plaatafmeting: 25/11 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260330 25/11  |
| GTIN          | 4062406576936 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 31 mm               |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 8            |
| ISO-code houder               | A25R SDQCR/L11      |
| Schacht-Ø $D_s$               | 25 mm               |
| Serie                         | GARANT Master       |
| Koplengte $L_1$               | 40 mm               |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 16 mm               |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 11T3..         |
| Spanhoogte $L_2$              | 23 mm               |
| Totale lengte $L$             | 200 mm              |
| Norm                          | DIN 8024            |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Binnendraaidiepte tot         | 3×D                 |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |
| Producttype                   | Boorstang           |

