

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	10 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Totale lengte L	180 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schacht-Ø D_s	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L07
Koplengte L_1	28 mm
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

