

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Type: 20/3L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274171 20/3L
GTIN	4062406577698
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Steekbreedte w	2,2; 3 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	35 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
t_{\max} Binnenbewerking	3 mm
Totale lengte L	93 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Boorstang