

Garant
Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 20/3L

Bestelgegevens

Bestelnummer	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Systeemsleutel: ja

Schacht- \emptyset D_s : 20 mm

Steekbreedte w : 2,2; 3 mm

t_{\max} Binnenbewerking: 3 mm

Minimale voorboor- \emptyset D_{\min} : 18 mm

Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders: 35 mm

Totale lengte L : 93 mm

Technische beschrijving

t_{\max} Binnenbewerking	3 mm
Steekbreedte w	2,2; 3 mm
Schacht- \emptyset D_s	20 mm
Totale lengte L	93 mm
Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	18 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	35 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang