

**Garant**
**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 20/3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	274170 20/3
GTIN	4062406577643
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

Voor het steekdraaien vanaf diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Systeemsleutel: ja

Schacht-Ø  $D_s$ : 20 mm

Steekbreedte  $w$ : 2,2; 3 mm

$t_{\max}$  Binnenbewerking: 3 mm

Minimale voorboor-Ø  $D_{\min}$ : 16 mm

Afkoppellengte  $L_1$  naar achteren geplaatste houders: 30 mm

Totale lengte  $L$ : 88 mm

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	16 mm
Totale lengte $L$	88 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	30 mm
$t_{\max}$ Binnenbewerking	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Steekbreedte $w$	2,2; 3 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang