

Mitutoyo**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100