

Mitutoyo**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibratie	B1
Aflezing	0,01 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

DienstverleningKalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber
Maximaal meetbereik 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber
Maximaal meetbereik 100 mm

022010 100