

Mitutoyo**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetvlakken breedte	0,75 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibratie	B2
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Norm	DIN 863

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100