

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), vierkant, Lengtexbreedte (mm) fijnheidsgraad: 100X10G



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 558625 100X10G |
| GTIN | 4260496530894 |
| Artikelklasse | 56Z |

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpener, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kleur | groen |
| Korrelgrootte | 100 |
| Fijnheidsgraad | grof |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| Vorm | vierkant |
| Producttype | Slijpvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |