

Slijpvijlen-assortiment, 10-delig, siliciumcarbide, in kunststof box, Aantal slijpvijlen: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	558811 10
GTIN	4260496536728
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen**, **scherpen** en **slijpen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. **Hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein.

Levering:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Slijpmiddelaanduiding: SiC

Technische beschrijving

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Aantal slijpvijlen	10
Producttype	Slijpvijl

Accessoires

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 150X16G	558635 150X16G
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 150X16F	558655 150X16F
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 100X10F	558655 100X10F
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 200X20M	558655 200X20M
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 100X10M	558635 100X10M
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 150X16M	558635 150X16M
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 100X10G	558625 100X10G
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 150X16F	558635 150X16F
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 150X16M	558615 150X16M
Slijpvijl – siliciumcarbide (groen) Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad 200X20G	558625 200X20G