

Slijpvijl – origineel Arkansas (grijs), korrel 5000, rond, Lengte×breedte: 100X10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Uitvoering:

Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

Toepassing:

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. **Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

Opmerking:

Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	voorslijpen
Kleur	grijs
Ø	10 mm
Lengte	100 mm
Korrelgrootte	5000
Slijpmiddel	Arkansas-kwartsiet

Vorm	rond
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		