

Mitutoyo**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetvlakken lengte	6,5 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Kalibratie	B2
Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100