




Spiestang 4-beks klauwplaat ROTA-M-flex 2+2, Buitendiameter: 315mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	313101 315
GTIN	2050002052956
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

De 4-beks handhouder combineert de voordelen en functies van 2-, 3- en 4-beks-bekkenhouders en is extreem flexibel voor toepassing op draaibanken, freesmachines en freesdraaicentra. Door de via een drijfringsysteem verbonden tegenoverliggende bekkenparen, worden de werkstukken centrisch gespannen en wordt door middel van een pendelmechanisme overgedetermineerdheid voorkomen. Een compensatiemechanisme maakt ook centrisch spannen van dunwandige werkstukken mogelijk. Voor stationaire toepassingen moet de opspanning via console- of adapterplaten plaatsvinden.

- **Spannen van ronde, kubusvormige en geometrisch vormloze werkstukken.**
- **Afgedichte uitvoering – daardoor ook geschikt voor giet- en smeedstukken.**
- **Visuele weergavestift voor het waarborgen van de proceszekere spanning van het onderdeel.**
- **Ook te gebruiken als 2-beks-spanhouder.**

Norm:

ISO 702-4

Levering:

T-groefstukken resp. bevestigingsschroeven en spansleutels.

Opmerking:

Spanbekken worden niet meegeleverd. Op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	63 kg
Serie	ROTA-M flex
Maximaal toerental	2200 min ⁻¹
Buiten-Ø A	315 mm
Maximale spankracht	100 kN
maximaal draaimoment	120 Nm
Compensatieslag per bek	5,1 mm
Spanslag per bek	9,5 mm
Aantal bekken	4
Bediening	handmatig
Producttype	Draadspindelklauwplaat